



Carraca conmutable, 1/4 pulgada, Tipo:



Datos de pedido

Número de pedido	632000
GTIN	4018754177738
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 117 mm

Número de dientes: 22

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Longitud total	117 mm
Número de dientes	22
Ángulo de trabajo	16,4 grados
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie

cromado

Accesorios

Surtido de piezas de recambio 1/4 pulgada, incluida placa de cubierta

632250