

**Juego de llave de dos bocas, fosfatadas, Cantidad de llaves: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	610910 8
GTIN	4045197384393
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, fosfatado.

**Suministro:**

1 llave de dos bocas de cada n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

**Descripción técnica**

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Superficie	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610900 6X7
Soporte para htas. de plástico Para cantidad de llaves 8	611500 8
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610900 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610900 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610900 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X21 mm	610900 18X21
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610900 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 19X22 mm	610900 19X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610900 16X17