

**Llave de dos bocas, Ancho de llave: 30X34 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610700 30X34
GTIN	4045197159120
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Longitud llave L: 300 mm

Anchura de boca máximo b1: 66 mm

Anchura de boca máximo b2: 75 mm

altura máxima de boca h: 10 mm

Descripción técnica

Anchura de llave l_1	30 mm
Anchura de boca máximo b2	75 mm
Anchura de llave l_2	34 mm
altura máxima de boca h	10 mm
Anchura de boca máximo b1	66 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	300 mm
Norma	ISO 3318

Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no