

**Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 7X8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610900 7X8
GTIN	4045197384072
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, fosfatado.

**Descripción técnica**

Anchura de boca máximo b1	18 mm
Anchura de boca máximo b2	20 mm
altura máxima de boca h	4 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	7 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	130 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave