

**Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 6X7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610950 6X7
GTIN	4045197159199
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Anchura de llave $a_2$	7 mm
Anchura de boca máximo b1	16 mm
Anchura de llave $a_1$	6 mm
altura máxima de boca h	4 mm
Anchura de boca máximo b2	18 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	122 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave