

**Garant****Hoja de sierra circular diente plano trapezoidal Acero, Ø hoja D: 305mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584008 305
GTIN	4045197883742
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

**Equipado con plaquitas de metal duro**, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

**Aplicación:**

Para el mecanizado de **acero** con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de acero blando, perfiles, tubos y chapas. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.

**Descripción técnica**

Anchura de corte B	2,2 mm
Ø hoja D	305 mm
Modelo diente	Diente plano trapezoidal
Cantidad de dientes	60
Ø de perforación	25,4 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

