



Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 5,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	630950 5,5
GTIN	4018754000401
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 630929

Descripción técnica

Ancho de llave	5,5 mm
Ø lado de salida	8,5 mm
Longitud	23 mm

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso