

HOLEX**Par de guantes, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094283 7 |
| GTIN | 4045197884206 |
| Clase de artículo | 02H |

Descripción**Ejecución:**

Guantes con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para un buen tacto y un mango seguro en entornos de trabajo secos y con poca humedad o aceite. Buen ajuste y sensibilidad al tacto gracias a la tecnología de costura innovadora con poliamida, licra y fibras. **Exento de DMF.** Adecuado especialmente para el montaje de piezas pequeñas, recepción y envío de mercancías, trabajos de mantenimiento.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Talla de guante | 7 |
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Contenido | 12 |
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| EN 388 | 3131X |
| Material de base | Lycra®, poliamida |
| Recubrimiento | water based PU/nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Longitud | 255 mm |
| Color | negro / gris |
| Tecnología de punto | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |