



## Luminaria LED de máquina plano, Tipo: 305 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	081436 305
GTIN	4260131236068
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en **carcasa de aluminio** y un cristal de acrílo satinado para una **iluminación homogénea de 160 grados**.

- **Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.**
- **Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.**

#### Suministro:

Incluye 2 imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.

Clase de protección IP: IP 67

Rendimiento lumínico: 12 W

Corriente de alumbrado: 1200 lm

Clase de eficiencia energética : A

Anchura total: 40 mm

Altura total: 15 mm

### Descripción técnica

Rendimiento lumínico	12 W
Corriente de alumbrado	1200 lm
Bombilla	Módulo LED
Clase de eficiencia energética	A
Altura total	15 mm

Zona ATEX	ninguno
Anchura total	40 mm
Clase de protección IP	IP 67