KNIPEX

Pinzas de montaje, versión larga, acodado de 45°, Longitud total: 280mm

Datos de pedido

Número de pedido	713780 280
GTIN	4003773079422
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Permite un agarre, sujeción y guiado seguros de pequeños tubos de cobre, tornillos y cables, así como otras piezas redondas gracias a ranuras fresadas con superficie lisa. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.
Aplicación:
Para trabajos de agarre, ajuste y montaje en puntos de difícil acceso gracias a una forma constructiva delgada, muy larga.
Norma:
DIN ISO 5743
Material:
Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Long. de mord.	70 mm
Longitud total	280 mm
Peso	235 g
Forma tipo boca	punta ovalada
Norma	DIN ISO 5743
Versión mordaza	Acodado de 45°, dentado interior
Mango	revestidos de plástico

Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto	Alicate prensor