



## Cuchilla de torneado para interiores derecha similar a DIN 4973 (ISO 8), M20, Vástago cuadrado: 10mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 296330 10     |
| GTIN              | 4045197884770 |
| Clase de artículo | 22E           |

### Descripción

**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

### Descripción técnica

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Vástago cuadrado                 | 10 mm                |
| para perforaciones a partir de Ø | 18 mm                |
| Longitud total                   | 150 mm               |
| Material de corte                | M20                  |
| Tipo de producto                 | Cuchilla de torneado |