



## Cuchilla de torneado angular para interiores derecha similar a DIN 4974 (ISO 9), M20, Vástago cuadrado: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	296430 10
GTIN	4045197884824
Clase de artículo	22E

### Descripción

**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

### Descripción técnica

Vástago cuadrado	10 mm
para perforaciones a partir de Ø	18 mm
Longitud total	150 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de torneado