

HOLEX**Cuchilla de tornear angular para interiores izquierda similar a DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Vástago cuadrado: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296455 20
GTIN	4045197884909
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidable.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	20 mm
para perforaciones a partir de Ø	34 mm
Longitud total	250 mm
Material de corte	P20/K25
Tipo de producto	Cuchilla de tornear