

**HOLEX****Cuchilla para torneado frontal derecha similar a DIN 4977 (ISO 5), M20,  
Vástago cuadrado: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296715 16
GTIN	4045197884985
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidable.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

**Descripción técnica**

Vástago cuadrado	16 mm
Longitud total	110 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear