

**HOLEX****Cuchilla de tornear angular derecha similar a DIN 4978 (ISO 3), M20, Vástago cuadrado: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296755 12
GTIN	4045197885449
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

**Aplicación:**

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidable.

**Atención:**

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

**Descripción técnica**

Vástago cuadrado	12 mm
Longitud total	100 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear