

HOLEX**Cuchilla de roscar derecha similar a DIN 282 (ISO 12), M20, Vástago cuadrado: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	297165 25
GTIN	4045197885692
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

Vástago cuadrado	25 mm
Longitud total	140 mm
Material de corte	M20
Tipo de producto	Cuchilla de tornear