

**Garant****Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631225 14
GTIN	4045197497178
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior.

La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive. Insertos con perforación.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud	24,8 mm
Adecuado para pulgadas (med. americanas)	17/32 pul
Ancho de llave	14 mm
Ø lado de salida	19,6 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive

Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Vaso de 6 caras Surf
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	no
Tipo de producto	Vaso