

bimos

**Silla giratoria de trabajo, espuma de PU, con patines antideslizantes, baja,
Color: BLACK****Datos de pedido**

Número de pedido	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de espuma de PU blanda. Fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica.

Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:**DIN 68877****Descripción técnica**

Profundidad de asiento	470 mm
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Altura del respaldo	580 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante

Color material asiento	negro
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Regulación de la altura gradual	sí
Peso	14 kg
Material pie en cruz	Acero
Material respaldo	Espuma de PU
Anchura de asiento	460 mm
Serie	Work-Tec
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante(1 juego = 5 piezas)	963188
---	--------