

bimos

Silla giratoria de trabajo, espuma de PU, con patines y anillo de apoyo para los pies, alta, Color: BLACK**Datos de pedido**

Número de pedido	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Clase de artículo	96B

Descripción**Ejecución:**

Asiento y respaldo de espuma de PU blanda. Fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica.

Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 590 - 860 mm

Anchura de asiento: 460 mm

Profundidad de asiento: 470 mm

Altura del respaldo: 580 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Material respaldo	Espuma de PU

Anchura de asiento	460 mm
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Regulación de la altura gradual	sí
Altura del respaldo	580 mm
Material pie en cruz	Acero
Profundidad de asiento	470 mm
Color material asiento	negro
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Peso	16 kg
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Serie	Work-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	590 - 860 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	963188
--	--------