

Garant**Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior, Tipo: 25M10****Datos de pedido**

Número de pedido	360025 25M10
GTIN	4045197885333
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descripción técnica

Ø de centrado D	25 mm
Rosca M ₂ exterior	M12
Rosca M ₁ exterior	M10

Apropiado para \varnothing del disco de sujeción	120 mm
Serie	ZeroClamp
Tolerancia \varnothing exterior	h6
Tipo de producto	Tirantes