

**KERN****Balanza de plataforma, tipo EOB, Intervalo de pesaje máximo: 150Lkg****Datos de pedido**

Número de pedido	479600 150L
GTIN	4045761124738
Clase de artículo	47D

**Descripción****Ejecución:**

- **Balanza rígida para paquetes para los envíos.**
- **Manejo más sencillo por medio de cuatro botones.**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 25 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible largo de 2 m aprox.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila, parada automática después de 3 minutos.**

**Suministro:**

Adaptador de red y soporte mural para indicador.

**Partes opcionales:**

6 pilas n.º 081561 tam. LR6, soporte para unidad indicadora a petición.

**Descripción técnica**

Reproducibilidad	50 g
Unidad indicadora altura	50 mm
Unidad indicadora profundidad	110 mm
Dimensiones de la placa de pesaje	550x550 mm

Peso neto	11 kg
Unidad indicadora anchura	215 mm
Lectura	50 g
Calibración	Precio a petición
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Altura de las cifras unidad indicadora	25 mm
Tipo de producto	Balanza de plataforma

## Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 150 kg	027700 150
Calibración DAkkS Balanza Intervalo de pesaje máximo 180	027710 180

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------