

Garant**Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 5,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631225 5,5
GTIN	4045197496997
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive. Insertos con perforación.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Longitud	24,8 mm
Adecuado para pulgadas (med. americanas)	13/64 pul
Ø lado de salida	8,7 mm
Ancho de llave	5,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Perfil de salida	Vaso de 6 caras Surf
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	no
Tipo de producto	Vaso