



Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	612200 8
GTIN	4018754018598
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Anchura de boca máximo b1	16,8 mm
Anchura de llave l_1	8 mm
altura máxima de boca h	3 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	96 mm
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	75 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado por níquel resistente al desprendimiento
Tipo de producto	Llave

