



## Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 3,2mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 612200 3,2    |
| GTIN              | 4018754018673 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

**Ejecución:**

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

**Aplicación:**

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

**Material:**

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

### Descripción técnica

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anchura de llave $l_1$       | 3,2 mm  |
| Anchura de boca máximo $b_1$ | 10,5 mm   |
| altura máxima de boca $h$    | 2 mm  |
| Medidas anchos de llave      | métrico   |
| Longitud llave $L$           | 70 mm   |
| Posición de la boca 1        | 15 grados   |
| Posición de la boca 2        | 75 grados   |
| Material                     | Acero Alloy al cromo                                |
| Superficie                   | cromado por níquel<br>resistente al desprendimiento |
| Tipo de producto             | Llave   |

