

**Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 32X36mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610950 32X36
GTIN	4045197441492
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

altura máxima de boca h	10 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	36 mm
Anchura de boca máximo b <sub>2</sub>	80 mm
Anchura de boca máximo b <sub>1</sub>	70 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	32 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	325 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave