

**Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 34X36mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 610950 34X36 |
| GTIN | 4045197441508 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-----------|
| Anchura de llave a_2 | 36 mm |
| Anchura de boca máximo b_2 | 80 mm |
| altura máxima de boca h | 10 mm |
| Anchura de llave a_1 | 34 mm |
| Anchura de boca máximo b_1 | 75 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Longitud llave L | 325 mm |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | DIN 3110 |
| Posición de la boca 1 | 15 grados |
| Posición de la boca 2 | 15 grados |

| | |
|--|----------|
| Superficie | cromadas |
| Atributo del nombre de producto | cromado |
| exento de chispas | no |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no |
| Tipo de producto | Llave |