

Korken**Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 41mm**

Datos de pedido

Número de pedido	652010 41
GTIN	14991644410290
Clase de artículo	63R

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Norma:**DIN 3129****Material:**

Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Descripción técnica

Ø lado de salida	60 mm
Longitud	57 mm
Ancho de llave	41 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Anillo de goma para vasos, 3/4 pulgada	652800
Espiga de unión para vasos, 3/4 pulgada	652900