

**Korken****Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 17mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	652010 17
GTIN	4991644410057
Clase de artículo	63R

## Descripción

**Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

**Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.**

**Norma:****DIN 3129****Material:**

Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

**Nota:**

Otros tamaños y versiones a petición.

## Descripción técnica

Ø lado de salida	30 mm
Ancho de llave	17 mm
Longitud	50 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

---

## Accesorios

Espiga de unión para vasos, 3/4 pulgada	652900
Anillo de goma para vasos, 3/4 pulgada	652800