

Garant**Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 637125 10 |
| GTIN | 4045197497260 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ø lado de salida | 14,6 mm |
| Ancho de llave | 10 mm |
| Longitud | 25,5 mm |
| Ancho de llave | 3/8 pul |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul |
| Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |

| | |
|------------------|--|
| Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Vaso |