

HOLEX**Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637220 10
GTIN	4045197163165
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.º 637232; HOLEX: n.º 637222).

Descripción técnica

Longitud	25 mm
Ø lado de salida	14,6 mm
Ancho de llave	10 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	no
Tipo de producto	Vaso