

**Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 19X24mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613000 19X24
GTIN	4045197384584
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

Norma:

DIN 895

Material:

Acero especial (resistencia 1200 – 1400 N/mm²).

Superficie negra.

Descripción técnica

Anchura de llave ₂	24 mm
altura máxima de boca h	9,5 mm
Anchura de llave ₁	19 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	220 mm
Norma	DIN 895
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Material	Acero especial
Superficie	pavonado
Tipo de producto	Llave

