

**Plato lijador diamantado PREMIUM*** para piedra, Ø de muela: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	569640 100
GTIN	9003173565698
Clase de artículo	53T

Descripción**Ejecución:**

Plato de acero robusto y esbelto con segmentos diamantados soldados incorporados en un material especial. Alto **rendimiento de abrasión, vida útil muy larga** y **marcha sin vibraciones** (superficies limpias), para el rectificado en seco.

Aplicación:

Para rectificado, alineación, alisado de piedra y hormigón en amoladoras angulares. Velocidad de giro óptima 10000 – 12000 rpm. Velocidad de giro máxima 15000 rpm.

Material:

Adecuado para hormigón.

Descripción técnica

Cuerpo portante	Plato de acero
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	plano
Ø de muela	100 mm

Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
N.º revoluciones recomend.	10000 - 12000 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Tipo de producto	Plato lijador