

Garant
Plato apoyo de PU agujeros, Ø exterior: 147 mm


Datos de pedido

Número de pedido	567990 147
GTIN	4045197566317
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo con perforaciones múltiples, **sistema de aspiración innovador** (canales incorporados) y diseño plano para el uso en lijadoras excéntricas. Con **5/16 pulgadas** o **asiento M8**.

Gracias a la combinación de **gomaespuma de PU** semiflexible y **plato de soporte reforzado con fibra** resistente a la rotura, es idóneo para **trabajos de rectificado de medianos a bastos** y rectificado de contornos. Sistema de perforación múltiple para el uso de todas las muelas abrasivas con adherencia con perforación estándar y ABRANET.

Aplicación:

Con sistema adaptador novedoso, se puede utilizar en todas las máquinas rectificadoras excéntricas habituales en el comercio (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Idóneo para :

Muelas con agujeros: 6 ; 6 + 1; 8; 8 + 1; 15; 21; ABRANET

Descripción técnica

Ø exterior	147 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo

Accesorios

Juego de apoyos suaves 4 piezas, con agujeros \varnothing exterior
147 mm

567995 147