



## Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	637300 12
GTIN	4018754002184
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil **AS-Drive** para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

#### Norma:

**DIN 3124-L**

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

### Descripción técnica

Longitud	54 mm
Ø lado de salida	16,9 mm
Ancho de llave	12 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

