



Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 14mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 637300 14 |
| GTIN | 4018754002207 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil **AS-Drive** para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ancho de llave | 14 mm |
| Ø lado de salida | 19,4 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras |
| Tipo de producto | Vaso |

