



Vaso de punta de dentado múltiple, 3/8 pulgada para tornillos XZN, para tornillos: M5



Datos de pedido

Número de pedido	637520 M5
GTIN	4018754002672
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Longitud	52 mm
Ø lado carraca	17,8 mm
para tornillos	M5
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Destornillador de dentado múltiple
Tipo de producto	Vaso

