



## Llave combinada, Ancho de llave: 41 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 613500 41     |
| GTIN              | 4018754019021 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

#### Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

### Descripción técnica

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| altura máxima de boca h1 | 17 mm   |
| Longitud llave L         | 480 mm  |
| Ancho de llave           | 41 mm   |
| Medidas anchos de llave  | métrico |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 26 mm                 |
| Norma                                       | DIN 3113 A            |
| Norma                                       | ISO 3318              |
| Norma                                       | ISO 7738              |
| Posición anillo                             | 15 grados             |
| Procedimiento de fabricación                | forjado en estampa    |
| Material                                    | Acero aleado al cromo |
| Superficie                                  | cromado sobre níquel  |
| Tipo de producto                            | Llave                 |