




Vaso de punta de dentado múltiple, 3/8 pulgada para tornillos XZN, para tornillos: M10



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 637520 M10 |
| GTIN | 4018754002702 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Ø lado carraca | 17,8 mm |
| Longitud | 52 mm |
| para tornillos | M10 |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul |
| Perfil de salida | Destornillador de dentado múltiple |
| Tipo de producto | Vaso |

