




Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo, Perfil Torx®: TX7



Datos de pedido

Número de pedido	624850 TX7
GTIN	7610733243952
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color llamativa "Rainbow". Punta negra.

Longitud de los lados: 58×19 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX7
Longitud de los lados	58×19 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango	acodadas
Superficie	con recubrimiento de polvo
Punta	negro
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores

