



Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo, Perfil Torx®: TX8



Datos de pedido

Número de pedido	624850 TX8
GTIN	7610733243969
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color llamativa "Rainbow". Punta negra.

Longitud de los lados: 63×20 mm

Descripción técnica

Longitud de los lados	63×20 mm
Perfil Torx®	TX8
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango	acodadas
Superficie	con recubrimiento de polvo
Punta	negro
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores

