



Llave acodada para Torx® cromadas, Perfil Torx®: TX50



Datos de pedido

Número de pedido	624800 TX50
GTIN	7610733044580
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Longitud de los lados: 138×42 mm

Descripción técnica

Longitud de los lados	138×42 mm
Perfil Torx®	TX50
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango	acodadas
Superficie	cromado
Punta	negro
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores