



Llave acodada para Torx® cromadas, Perfil Torx®: TX9



Datos de pedido

Número de pedido	624800 TX9
GTIN	7610733038732
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Longitud de los lados: 66×20 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX9
Longitud de los lados	66×20 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango	acodadas
Superficie	cromado
Punta	negro
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores