



Llave acodada para Torx® cromadas, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	624800 TX10
GTIN	7610733044528
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Longitud de los lados: 71×22 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10
Longitud de los lados	71×22 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango	acodadas
Superficie	cromado
Punta	negro
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores