

**Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 6mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 613900 6      |
| GTIN              | 4045197385093 |
| Clase de artículo | 62A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

**Descripción técnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ancho de llave                               | 6 mm                   |
| Longitud llave L                             | 100 mm                 |
| altura máxima de boca h1                     | 4 mm                   |
| Medidas anchos de llave                      | métrico                |
| Altura máxima del anillo h <sub>2</sub> máx. | 6 mm                   |
| Posición anillo                              | 15 grados              |
| Material                                     | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie                                   | fosfatadas             |
| Atributo del nombre de producto              | fosfatado              |
| Tipo de producto                             | Llave                  |

