



Llave combinada de boca / estrella, Ancho de llave: 15 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 613700 15 |
| GTIN | 4045197159526 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.
Lado de la estrella con perfil **AS-drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-drive**.

Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 170 mm

altura máxima de boca h₁: 7 mm

Altura máxima del anillo h_{2 máx.}: 12 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Longitud llave L | 170 mm |
| altura máxima de boca h ₁ | 7 mm |
| Ancho de llave | 15 mm |

| | |
|---|-----------|
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 12 mm |
| Posición anillo | 15 grados |