

**Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 18mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 613900 18 |
| GTIN | 4045197385178 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

| | |
|--|------------------------|
| Ancho de llave | 18 mm |
| altura máxima de boca h1 | 9 mm |
| Longitud llave L | 220 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Altura máxima del anillo h ₂ máx. | 14 mm |
| Posición anillo | 15 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | fosfatadas |
| Atributo del nombre de producto | fosfatado |
| Tipo de producto | Llave |

