



Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15°, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	614875 10
GTIN	4013288183903
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Lado de anillo acodado en 15°, conmutable.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Descripción técnica

Ø anillo D	18 mm
Altura del anillo h ₂	7 mm
Longitud llave L	144 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	10 mm
Anchura de boca b	20,3 mm
Altura de boca h ₁	5,5 mm
Quality Dress	6001 Joker Switch
Posición anillo	15 grados

Ángulo de ajuste	4,5 grados
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 1	614850 1
---	----------