

Mahr**Reloj comparador digital Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434320 50
GTIN	4059192061449
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Reloj comparador digital con indicador numérico **muy grande (11 mm)** e indicador de tolerancia integrado. Indicador analógico barográfico adicional con límites de tolerancia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función absoluta: Posición a cero posible en cualquier posición sin perder la referencia.

Factor ajustable con indicador en la pantalla.

Las distintas funciones se pueden bloquear directamente en el reloj comparador. Los ajustes y los valores memorizados (factor, Preset, tolerancias) se mantienen incluso en caso de sustitución de las baterías.

Funciones de medición dinámicas (MAX / MIN): para comprobaciones de concentricidad y planeidad o búsqueda del punto de inversión.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Ø vástago de fijación h6	8 mm
Lectura conmutable	0,00002 pul
Clase de protección IP	IP 42
Grosor de la carcasa	35 mm
Ø de carcasa	58 mm
Fuerza de medición	0,65-1,15 N
Capacidad de medición	50 mm
Calibración	C1
Lectura conmutable	0,0005 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2450
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,007 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 50 mm

023000 50

Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm

023010 100

Accesorios

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo

498965

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo

498975

Cable de conexión simple con clave de datos Tipo D2

498940 D2

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2450

081560 CR2450

Cable de conexión simple con clave de datos Tipo R2

498940 R2

Emisores Tipo S4E

498966 S4E

Cable de conexión simple con clave de datos Tipo USB2

498940 USB2