

**Garant****Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX7****Datos de pedido**

Número de pedido	625020 TX7
GTIN	4045197609175
Clase de artículo	61C

**Descripción****Ejecución:**

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con **muelle de bloqueo**

**MagicSpring®**

a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

**Material:**

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.

Longitud de los lados: 88 × 18 mm

**Descripción técnica**

Longitud de los lados	88 × 18 mm
Perfil Torx®	TX7
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	galvanizado
Cabeza esférica en el brazo largo	no

