



## Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada, Hexágono: 9/32pul



### Datos de pedido

Número de pedido	637640 9/32
GTIN	2050001016188
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

### Descripción técnica

Ø lado carraca	17,8 mm
Longitud	52 mm
Hexágono	9/32 pul
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

### Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 7 mm

637600 7